

明室用口内撮影用X線フィルム自動現像機

# LEVEL DX

タイプD(乾燥処理)



タイプWは終売いたしました

タイプD

# すべての口内法撮影フィルムに対応します。

小児用から咬合サイズまでISO国際標準規格に準じた口内法撮影フィルムの現像処理が可能です。



タイプWは終売いたしました

タイプD

## ■暗室不要のコンパクト設計

水道工事不要！設置場所を選びません。  
コンパクトサイズなので訪問診療にもお  
勧めです。

## ■スイッチひとつで簡単操

温度設定が終わればスイッチひとつで簡  
単操作。暗箱内でフィルムを投入するだ  
けで現像処理ができます。  
タイプDは乾燥まで、タイプWは水洗処  
理まで自動で処理します。



ストレートタイプの専用液

## ■経済的でメンテナンスが簡単

少量1リットル！調合不要でストレートタイプの専用液。  
経済的でメンテナンスも簡単です。

## LEVEL DX

名 称	タイプD (乾燥処理)	タイプW (水洗処理) ※終売いたしました
電源電圧	AC-100V 50/60HZ	
消費電力	800W	600W
処理時間	3分40秒	3分
フィルムサイズ	小児用から咬合サイズ	
処理方式	水平連続ローラー移送方式	
温度調整	サーモスタット20℃～40℃任意調整	
循環方式	独立ポンプ循環方式	
タンク容量	現像・定着・水洗 各1リットル	
外装寸法(mm)	W280×D325×H415	W280×D295×H415
重 量	12.5kg	11kg
製造販売業許可番号	28B3X00009	
届出番号	28B3X00009000028	28B3X00009000029
クラス分類	クラスI	
特定保守管理機器	該当	

製造・発売元 **flat** 株式会社 **フラット**

お問い合わせ

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町 141-4 ☎078(412)2345 (代)FAX078 (412)2028  
 東京営業所 〒123-0862 東京都足立区血沼 2-13-13 ☎03(3857)9271 (代)FAX03 (3857)9272  
 仙台営業所 〒981-3215 仙台市泉区北中山 1-1-23 ☎022(376)8020 (代)FAX022 (376)8021  
 工 場 〒679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本 1832 ☎0791(75)3146 (代)FAX0791 (75)4420